

**Garant****Cap sincron pentru ER16, Ø cozii tarodului d2: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	338183 5
GTIN	4062406102067
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de bușe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

**Adaptat pentru:**

Suporturi sincron ER Cod 338180.

**Descriere tehnică**

Lungime activă L <sub>1</sub>	24 mm
Pătrat coadă	4 mm
Pentru Ø cozii burghiului d <sub>2</sub> DIN 374/376	M5
Pentru Ø cozii burghiului d <sub>2</sub> DIN 371	M4
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Adaptor pentru tarod

