

Garant**SNMG 150608, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150608 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire