

**Garant****SNMG 190616, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190616 HB7020 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmbător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire