

Garant
SNMM 150616, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 150616 HB7020 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm

Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SR
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire