

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	SM
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire