

Garant
SEET 1305 AGFR, HU7810, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEET 1305 AGSR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	700 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	650 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		