

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w:
12/1,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273758 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720306 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Șurub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Adâncime de retezare t_{\max} | 10,5 mm |
| Lățimea funcțională L_4 | 12 mm |
| Lungime cap L_1 | 28,5 mm |
| Lățime de canelare w | 1,5 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Lățimea cozii b | 12 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Răcire interioară | nu |
| Este posibilă canelarea axială | da |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Șurub de strângere Tip 4 | 279815 4 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |