

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 50, Filet M × lungime L1: M12X150****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 301304 M12X150 |
| GTIN | 4062406105600 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Ø exterior D | 40 mm |
| Ø găurii D ₁ toleranță IT6 | 12,5 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 169 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 150 mm |
| L ₂ | 10 mm |
| Filet M | M12×150 |
| Suport | SK 50 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretetașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| | 308820 50 |

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim
de torsiune 200 Nm

656050 200

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308760 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308795 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con
ISO 50

308610 50