

## Garant

**Disc de șlefuire în evantai special (ZA) cu ieșire a lamelelor în relief, Ø 115 mm, Granulație: 40**



### Date comandă

Numărul de comandă	566290 40
GTIN	4045197720412
Clasa articolului	51M

### Descriere

#### Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu **lamele extrem de proeminente (10 mm)**. Rată mare de îndepărtare a materialului și durabilitate ridicată datorită **corindonului cu zirconiu (ZA)** aplicat pe țesătura mixtă robustă. Cu strat de acoperire abraziv activ pentru șlefuire la rece.

- **Formă înclinată – pentru prelucrarea muchiilor / cordonului de sudură și finisarea de suprafețe rectificatice plane cu unghi de așezare 15–25°.**

#### Aplicație:

Ideal pentru sarcini alternante de șlefuire **pe suprafețe și pe contur** și pentru prelucrarea **locurilor greu accesibile**, cum ar fi în cazul șlefuirii cordonelor de sudură pe colț.

### Descriere tehnică

Descrierea formei	Înclinat cu lamele proeminente
Granulație	40
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	115 mm

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		