

# mato

## Pompă profesională de gresare cu pârghie de mână, 400 g



### Date comandă

Numărul de comandă	083582
GTIN	4016553041311
Clasa articolului	08H

### Descriere

#### Execuție:

**Model industrial** de înaltă calitate (realizează o ungere sigură) cu fixare continuă a tijeii pistonului. Se poate umple cu lubrifiant vărsat (conținut 500 cm<sup>3</sup>) respectiv cu cartuș (conținut 400 g).

Pompă profesionistă de gresare cu pârghie de mână, cu sistem având cursă scurtă și **ventil de umplere / aerisire**.

#### Standard:

**DIN 1283**

#### Livrare:

Inclusiv **furtun armat din cauciuc**, de siguranță, Ø 13 mm, cu racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri.

Presiune de lucru: 400 bar

Presiune de verificare: 800 bar

Racord filetat pentru furtun: R1/8 inch

### Descriere tehnică

Racord filetat pentru furtun	R1/8 inch
Presiune de verificare	800 bar
Presiune de lucru	400 bar
Conținut	400 g
Caracteristici nume produs	400 g

Tip produs

Pompă pentru gresare

---

**Accesorii**

Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip UNI

083590 UNI

Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip PLUS

083590 PLUS