

Garant GRIDLINE

**Carcasă pentru sertare 16G mobilă, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare: 500/3****Date comandă**

Numărul de comandă	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile.

Cu suport din plastic ABS negru și mânere de împingere Haptoprene® cu două componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă), Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Sertare cu **deblocare individuală cu o singură mână**, care împiedică deschiderea acestora în timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 100, 125, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Nu se împinge sub o stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Cod 920301 – 920316.

## Descriere tehnică

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime	700 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Tavă	da
Număr de uși	0
Număr de sertare	3
Capacitate portantă maximă	600 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	740 mm
Materialul roții	Strat de rulare din poliuretan, fără urmă
Strat de rulare fără amprență	da
Greutate	47,6 kg
Înălțimea utilă	425 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
ComfortClose	nu
Execuția marginii împotriva alunecării	pe 4 părți
Ø roții	125 mm
Lățime	420 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Carcasă deschisă sus	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

## Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927505 125
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 12	951020 12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927505 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927505 200
Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare înălțime carcasă 500 mm	927430 500
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21