

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 20$ mm,
Filet M \times L: M10X100****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 301364 M10X100 |
| GTIN | 4045197770868 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizare a vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| \varnothing găurii D_1 | 10,5 mm |
| Filet M | M10 |
| \varnothing cozii d | 20 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 100 mm |
| \varnothing exterior D | 17,8 mm |
| Lungime utilă L_1 | 40 mm |
| Suport | $\varnothing d = 20$ mm |
| Răcire interioară | da |
| Oscilație | Amortizat |
| Tip produs | Prelungitor |

