

**Garant****Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365035 100
GTIN	4045197770684
Clasa articolului	31S

**Descriere****Execuție:**

- Tip constructiv stabil cu șurub solid.
- Bacuri călite și rectificat.
- Strângere precisă datorită ghidajului plan.
- Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac plan.
- Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
- Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
- Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

**Aplicație:**

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

**Material:**

Corp și bac mobil din fontă specială.

**Precizie:**

În limita a **0,10 mm**.

**Descriere tehnică**

Lățimea corpului de bază B	174 mm
Lungimea corpului de bază a	286 mm

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM albastră
Înălțimea bacurilor C	32 mm
Distanță canale de așchii	141 mm
Lățime canale de așchii	17 mm
Înălțime totală c	82 mm
Greutate	11,7 kg
Lățimea bacului A	100 mm
Lungimea totală maximă L <sub>4</sub>	474 mm
Gamă de prindere b	143 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

## Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghină cu schimbare rapidă respectiv menghină pentru mașini de găurit Pentru tip 100	365036 100
Opritor Tip 1	365028 1
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025
Șurub de schimb pentru menghină manuală pentru mașini de găurit Pentru tip 100	365037 100