

Garant GRIDLINE

Carcasă pentru sertare 16G mobilă, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare: 500/4**Date comandă**

Numărul de comandă	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare în construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Mânere din aluminiu** cu benzi de etichetare interschimbabile și rescriptibile.

Cu suport din plastic ABS negru și mânere de împingere Haptoprene® cu două componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă), Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Sertare cu **deblocare individuală cu o singură mână**, care împiedică deschiderea acestora în timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nu se împinge sub o stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Cod 920301 – 920316.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	500 mm
Materialul roții	Strat de rulare din poliuretan, fără urmă
Lățime	420 mm
Execuția marginii împotriva alunecării	pe 4 părți
Tavă	da
ComfortClose	nu
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Adâncime	740 mm
Greutate	53,6 kg
Înălțime	700 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Ø roții	125 mm
Număr de uși	0
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de sertare	4
Strat de rulare fără amprență	da
Lățime utilă sertare	300 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea utilă	425 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927505 100
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 12	951020 12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927505 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927505 50
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927505 75
Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare înălțime carcasă 500 mm	927430 500
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21

