



Portscule de fixare a mandrinei SK, SK / conul mandrinei: 40/16



Date comandă

Numărul de comandă	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă creștături.

Execuție de precizie cu parte de fixare conform DIN și filet de strângere.

Con conform DIN 69871 A, Partea 1 cu flanșă de prindere și filet pentru șuruburi de tragere.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașinile de frezat și mașini orizontale de alezat și frezat cu con ISO. Cu filet de strângere interior M 16 și **canal circular** pentru **strângere automată** (de exemplu pentru mașini tip Maho, Deckel, Mikron etc. recomandat **de asemenea pentru toate mașinile standard** cu strângere manuală).

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Dimensiune con cu înclinare mare	40
Ø conului D	15,733 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 16
Cod de culoare pentru coada recomandată	SK 40
Filet interior de strângere	M16

Tip produs

Suport pentru mandrină