

Garant**GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	201647 1
GTIN	4062406112943
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:****Rectificare** prin detalonare dublă cu **2 teșituri pentru** utilizarea în **domeniul HPC**.

Rezistență la oxidare și duritate la cald mai mari.

Se poate utiliza cu viteze ridicate de așchiere, recomandat în mod deosebit și pentru Toolox®.

Notă:**Produsul succesori pentru Cod 201644.****Descriere tehnică**

Avans f_z pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm ²	0,01 mm
Lungimea tăișului L_c	3 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm ²	0,008 mm
Ø tăișului D_c	1 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	50 grad
Ø cozii D_s	6 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø de degajare D_1	0,95 mm
Lungimea totală L	57 mm

Număr de dinți Z	2
Lungime activă L ₁ incl. degajare	13 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,02 mm
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Inox
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M

Uni	indicat în anumite condiții
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Aer	indicat în anumite condiții
Servicii	
Coadă Tip HB	129100 HB