

**Garant****GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	201647 8
GTIN	4062406113001
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**Rectificare** prin detalonare dublă cu **2 teșituri pentru** utilizarea în **domeniul HPC**.

Rezistență la oxidare și duritate la cald mai mari.

Se poate utiliza cu viteze ridicate de așchiere, recomandat în mod deosebit și pentru Toolox®.

**Notă:**

**Produsul succesori pentru Cod 201644.**

**Descriere tehnică**

Toleranță Ø nominal	e8
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L <sub>1</sub> incl. degajare	27 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea teșiturii la 45°	0,17 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	19 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Ø de degajare D <sub>1</sub>	7,8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	50 grad
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Inox
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M

Uni	indicat în anumite condiții
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Aer	indicat în anumite condiții
<b>Servicii</b>	
Coadă Tip HB	129100 HB