

Garant**Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 6****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 320657 6 |
| GTIN | 4045197774170 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

- **Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oțel pentru scule călit.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Unghi la vârful de 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finisare.

Ø carcasa D: 110 mm

Lungime utilă B: 155 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 52 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 62 mm

Turație maximă: 2000 min⁻¹

Descriere tehnică

| | |
|-----------|-----|
| Con Morse | MK6 |
|-----------|-----|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm |
| Turație maximă | 2000 min ⁻¹ |
| Lungime utilă B | 155 mm |
| Ø carcasei D | 110 mm |
| Pentru piese cu greutate de | 4500 kg |
| Lungimea vârfului C | 62 mm |
| Cel mai mare Ø al vârfului 60° A | 52 mm |
| Tip produs | Vârf de centrare |