

Garant**Vârf rotativ de strung 60° / 30°, Con Morse: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	320658 5
GTIN	4045197774323
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oțel pentru scule călit.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finiție.

Vârful alungit permite folosirea cuțitului de strung pentru prelucrarea frontală a piesei.

Recomandat pentru strunjire prin copiere.

Ø carcasei D: 78 mm

Lungime utilă B: 132 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 32 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 30° A: 12 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 61 mm

Descriere tehnică

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	32 mm
Lungime utilă B	132 mm
Turație maximă	3200 min ⁻¹
Cel mai mare Ø al vârfului 30° A	12 mm
Ø carcusei D	78 mm
Pentru piese cu greutate de	1200 kg
Con Morse	CM5
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Lungimea vârfului C	61 mm
Tip produs	Vârf de centrare