



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Dimensiune plăcuță amovibilă	09
Ø cozii D _s h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD..
Ø tășului D _c	25 mm
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	1,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,55 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	9,3 mm
Unghi de reglare κ	13 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229917
--------------------	--------