

Garant**Consolă cu flanșă de strângere, Pentru tip: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	360154 80
GTIN	4045197722843
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu găuri pentru bolțurile de pretensionare Cod 360025 18M16. Fixare alternativă prin șurub M12 în canal în T. Șablon de găurire pentru **Sistem de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp** (Măsură fixă 200 mm). Este posibilă operarea manuală sau transferul de aer prin intermediul bancului mașinii.

Inclusiv plăci de strângere cu Ø 90 mm, respectiv 120 mm pentru prinderea menghinei cu fixare centrică Cod 360130.

Aplicație:

- Pentru prelucrarea pe mașini tip CNC în 5 axe.
- Ca soluție economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa mașinii.

Material:

Oțel

Adaptat pentru :

Menghină cu fixare centrică 360130 în combinație cu tablă adaptoare Cod 360132.

Notă:

Ref.80/4 – Ref.120/4 – moment de sprijin mai mare pentru stabilitate maximă.

Lungime: 320 mm

Lățime: 120 mm

Înălțime: 125 mm

Valoare fixă bolț de pretensionare: 200 mm

Ø capului de strângere: 90 mm

Număr de găuri pentru bolțuri de pretensionare: 2

Descriere tehnică

Lățime	120 mm
Pentru tip	80
Ø capului de strângere	90 mm
Lungime	320 mm
Înălțime	125 mm
Valoare fixă bolț de pretensionare	200 mm
Număr de găuri pentru bolțuri de pretensionare	2
Tip produs	Accesorii pentru menghină

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
---	--------------