

Garant**Modul pentru energie și medii, Tip modul: MCB/1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 928470 MCB/1 |
| GTIN | 4062406117078 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu și contact cu fișă**.

Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare și ștecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuție. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare și ștecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5.

Descriere:**Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):**

- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
 - 3 × 1,5 mm² la curent alternativ (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
- Clasa de protecție 1
- Clasă de protecție IP 20.

Aplicație:

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ștecăr. Utilizarea în alte țări poate fi determinată prin tipul de ștecăr.

Germania / DE: Tip F

Elveția / CH: Tip J

Italia / IT: Tip L

Franța / FR: Tip E

Cehia / CZ: Tip E

Anglia / GB: Tip G

Danemarca / DK: Tip K

SUA / US: Tip B

Adaptat pentru:

Cod 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 și 928510.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităților de împărțire a modulelor să nu depășească unitățile de împărțire ale șinelor media.**
- **Articolele Cod 928470 Ref. US110V/1 și US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului sau a elementelor de conectare la cabluri, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere | Comutator de protecție a cablurilor cu un singur pol, caracteristică de declanșare B, afișarea poziției de cuplare Roșu PORNIT / Verde OPRIT |
| Unitate de împărțire | 1E |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Curent de măsurare | 16 A |
| Tensiune de măsurare | 230 V |
| Lățime | 100 mm |
| Greutate | 0,2 kg |
| Înălțime | 137 mm |
| Tip ștecăr intrare | Sistem fixare GST |
| Tip de curent | AC |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Modul electric |