

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmtor de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Sfârâmtor de aşchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire