

**Garant**
**CNMG 160612, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 160612 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire