

**Garant****CNMG 160616, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160616 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmatore de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmatore de așchii	SM
Categorie	HB7010-1
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire