

Garant**CNMG 190616, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190616 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfârâmător de așchii	SM

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire