

**Garant**
**DNMG 110404, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Clasa articolului	21G

### Descriere

DNMG 110404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Sfărâmător de aşchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire