

**Garant****DNMG 110404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire