



Șurubelniță dinamometrică cu scală, Momentul maxim: 34cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659933 34
GTIN	4013288179012
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** pentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă **Rapidaptor** pentru biți de 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Reglarea manuală a momentului prin intermediul scalei micrometrice (respectiv de la Ref. 600 cu scula auxiliară sau cheia fixă SW17).

Funcționare:

La atingerea momentului reglat în prealabil șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).

Descriere tehnică

Momentul maxim	34 cNm
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Afișaj	analog

Greutate	122 g
Citire comutabilă	cNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1,5 cNm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Intervalul momentului de torsiune	0,1 - 0,34 Nm
Intervalul momentului de torsiune	10 - 34 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Datele pot fi protocolate	nu
Procedeu de măsurare	Moment
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Tehnică de măsurare	mecanic
Calibrarea	O1
Lungimea totală L	142 mm
Denumirea producătorului	7400
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică