

Garant**DNMG 110408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250754 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779878 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

DNMG 110408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|------------------|
| Sfărâmbător de așchii | SM |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 440 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Avans f | 0,2 - 0,5 mm/rot |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală | P |
| Categorie | HB7010-1 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 110408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |