

Garant
DNMG 150608, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SG
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire