


Garant**SNMG 150612, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7010-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de așchii: SM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire