


Garant**SNMG 190612, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190612 HB7010-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de așchii: SM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de așchii	SM
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire