


**Garant****SNMG 120408, Categorie: HB7010-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Clasa articolului	21G

### Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	SG
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire