

Garant
SNMG 150612, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7010-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire