

Garant**SNMM 120412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de așchii	SR
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 120412

Numărul de schimbări / tășuri

8

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire