

**Garant**
**SNMM 150616, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMM 150616 HB7010-1 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 12 mm

Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SR
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 12 mm
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire