

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de așchii	SS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire