

Garant
TNMG 160408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Clasa articolului	21G

Descriere

TNMG 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfârâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire