

Garant**TNMG 160408, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	SM

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire