

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251734 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780249 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

VNMG 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfărâmbător de așchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,08 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Sfărâmbător de așchii | SS |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 150 - 500 m/min |
| Categorie | HB7010-1 |
| Avans f | 0,08 - 0,4 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,3 - 2 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VNMG 160408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |