

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire