

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmtor de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm

Sfârâmător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire