

**Garant**
**WNMG 060408, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 060408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
 Sfârâmător de aşchii: SS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire