

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire