

Garant
WNMG 080412, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire