

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 060202 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SS

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire