



## Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: M12CCS44



### Date comandă

Numărul de comandă	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Ferăstrău circular cu acumulator FUEL™, ultraperformant, cu motor POWERSTATE™ fără perii.

- Design compact, ergonomic cu mâner.
- Ștuțuri de aspirație pentru conectarea sistemelor de aspirație.
- Tăieturi în adâncime și tăieturi oblice de până la 50°.
- Apărătoare robustă din magneziu, capac rabatabil și placă de bază.

#### Livrare:

Inclusiv încărcător, cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal, pânză de ferăstrău din carbură, cu 18 de dinți, opritor paralel și valiză de transport (cutie HD).

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839.  
Pentru discul potrivit de circular consultați Cod 078212 Ref. 18.

### Descriere tehnică

Ø pânză de ferăstrău	140 mm
Turație maximă	3600 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Tensiunea acumulatorului	12 V
Adâncimea maximă de tăiere 90°	44 mm
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Greutate	2,7 kg
Capacitate acumulator	4 Ah
Denumirea producătorului	M12CCS44-402C
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Execuție	Ferăstrău circular manual
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Pânză de ferăstrău din carbură Tip 18	078212 18