

**Garant**
**CC.T 120404, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Clasa articolului	21G

### Descriere

CC.T 120404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	SS

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire