

Garant**CCMT 120408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 120408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de așchii: SS
Toleranță: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SS
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Aplicația principală	P

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire